

FB 7.3.7 MTG-Datenblatt EKG Elektroden
MTG Imiella Medizintechnik Artikel-Nr: S 50 LG Praximed

Praximed GmbH

Artikel-Nr: S 50 LG

UDI-DI: 4251794102180

Beschreibung: EKG-Einmalklebeelektrode,
Schaumstoffträger, dm 50mm,
Liquidgel, Ag/AgCl-Sensor, Druckknopfanschluss

Umweltfreundlichkeit: PVC – und Latex frei

Röntgen & MRT: nein

Verwendbarkeit: 24 Monate ab Herstellung

Elektrische Daten: Impedanz: 167 Ohm
DC-Offset: 0,8 mV
Restspannung nach Defi.: 4,3 mV

Materialien:

Trägermaterial Polyethylen-Schaumstoffträger mit Acrylatkleber versehen
Sensor Ag/AgCl mit Edelstahl Druckknopf
Gel Flüssiggel
Inhaltstoffe Gel KCL, Glycerin, H₂O, Solbrol M & P,
Triethanolamin, Aculin, Lebensmittelfarbe blau
Abdeckbahn silikonisierte APET-Folie 160my
Beutel Papierverbundbeutel 200x200mm, bedruckt
Karton Pappkarton 390 x 285 x 200mm

Allgemeines:

Elektrodruck MTG / blau ACP 14
Beuteldruck neutral / blau
Label Beutel Label siehe Anlage
Label Karton Label siehe Anlage
Verpackung 30 Stück/ Beutel = 1.200 Stück im Karton
Gebrauchsanweisung: Beizettel MTG



.....
Sicherheitsbeauftragter - QM

Rev. TD7.3.7. A02-2021 Technischer Stand 14.02.2021/MTG-MT