

Artikelnummer: 129826

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met 2 roosterwanden, 850 x 500 mm

Langbeschreibung: Plateauwagen met 2 roosterwanden, 850 x 500 mm: Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Draadgaas met framedraad (50/50/4 mm) in U-profielgeleidingsrails. Alle vakwerkmuren zijn afneembaar. Poedercoating gentiaanblauw (RAL5010).
[ul]- Laadoppervlak: B 850 x D 500 mm
- Buitenafmetingen: B 1020 x D 500 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 245 mm
- Hoogte duwbeugel: 950 mm
- Wandhoogte: 500 mm
- Draagvermogen: 400 kg
- Wiel a^m: 160 mm
- Eigen gewicht: 31 kg

