

**Artikelnummer:** 155769

**Kurzbeschreibung:** Houten vouwkist, 1 Euromaat, 6 mm berken multiplex, veelzijdig bruikbaar



**Langbeschreibung:** Houten vouwkist, 1 Euromaat, 6 mm berken multiplex, L 1180 x B 780 x H 1000 mm: De houten transportkist, 3 hoogtes naar keuze en 1180 mm lang, heeft een breedte van 780 mm en komt overeen met een Euro formaat. Deze kist is gemaakt van 6 mm dik berken multiplex. De praktische en zeer stabiele houten kist heeft een afmeting van 1 Euro. Het wordt geleverd met een deksel en heeft een gesloten constructie op de vloer en wand. Het overtuigt ook door zijn korte montagetijd dankzij het eenvoudige vergrendelingssysteem, zodat er geen spijkers of schroeven nodig zijn. Deze houten kist kan wereldwijd zonder behandeling worden gebruikt en bespaart opslag- en retourkosten omdat 6 mm berkenmultiplex 50% lichter is dan massief houten verpakkingen. Het product is goedgekeurd voor vervoer over land en per spoor, maar ook voor vervoer over zee en door de lucht. UN I, II en III goedkeuring voor gevaarlijke goederen is op aanvraag verkrijgbaar. Het wordt geleverd in drie delen. Op aanvraag zijn er sledes los te bestellen, die u zelf moet monteren. <b>Specificaties:</b>

- <li>Kan wereldwijd worden gebruikt zonder behandeling </li>
- <li>Korte montagetijd door eenvoudig sluitsysteem, geen extra spijkers of schroeven </li>
- <li>Tot 50% gewichtsbesparing in vergelijking met massief houten verpakkingen </li>
- <li>Vermindert opslag- en retourkosten </li>
- <li>Goedgekeurd voor vervoer over land en per spoor en voor zee- en luchtvracht </li>
- <li>Ook beschikbaar op aanvraag met UN I, II, III goedkeuring voor gevaarlijke goederen. </li>
- <li>Levering gedemonteerd in 3 delen </li>
- <li>Robuust 6 mm dik berkenmultiplex </li>
- <li>Opvouwbaar </li>
- <li>Met deksel </li>
- <li>Gesloten vloer- en wandconstructie </li>
- <li>Recycleerbaar </li>
- <li>Kleur: natuurlijk </li>
- <li>Buitenafmetingen: L 1180 x B 780 mm, 3 hoogtes naar keuze </li>
- <li>Bodemglijders kunnen apart besteld worden </li>

