

Han S 200 CA-c-b/r 50mm² 0,4m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	33 50 686 9245 004
Beschreibung	Han S 200 CA-c-b/r 50mm ² 0,4m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/33506869245004

Bezeichnung

Kategorie	Systemverkabelung
Baureihe	Han [®] S
Komponente	Kabelkonfektionen
Beschreibung	beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1	Buchse gewinkelt schwarz
Steckverbinder 2	Buchse gewinkelt rot
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung	ölbeständig Hohe Kraftstoffbeständigkeit Ozonbeständigkeit witterungsbeständig

Ausführung

Kabellänge	0,4 m
Anzahl der Adern	1
Adernaufbau	50 mm ²

Hinweise	Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen. Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
----------	---



Technische Kennwerte

Bemessungsstrom	200 A
Bemessungsspannung	1.500 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Isolationswiderstand	>10 ⁸ Ω
Grenztemperatur	-40 ... +120 °C unbewegt -40 ... +90 °C bewegt
Anzahl der Wiederverriegelungen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP40 im gesteckten Zustand IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Kabeldurchmesser	13,7 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kabel	Polyolefin Copolymer
Farbe Kabel	schwarz

Normen und Zulassungen

Normen	EN 50264-3-1
	EN 60811-403 Ozonbeständigkeit
	EN 60811-504 Hohe Kältebeständigkeit
	EN 60811-404 Ölbeständigkeit
	EN 60811-404 Hohe Kraftstoffbeständigkeit
	EN 60811-404 Säurebeständigkeit
	EN 60811-404 Laugenbeständigkeit
	DIN 51900 Geringe Brandlast
	ISO 4589-2 Sauerstoffindex (LOI)
	EN 50618 UV-Beständigkeit
	UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge ISO 6722-1

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	350 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85444290
GTIN	5713140262331
ETIM	EC002587



Pushing Performance
Since 1945

Kaufmännische Daten

eCl@ss

27060327 Konfektionierte Energieleitung