



## Pan-Ty™ PLT3H-L0-Kabelbinder, schwarz, UV PA6.6, 11,4“ L, 120 lb, PK50

### PLT3H-L0

Die verriegelnden Panduit Kabelbinder PLT3H-L0 wurden für die Anforderungen von wetterbeständigen Anwendungen konzipiert und sind bei gleichbleibend hoher Leistung zuverlässig. Mit einer abgerundeten Spitze lassen sie sich leicht auf ebenen Flächen greifen und ermöglichen eine schnellere Ersteinführung. Leicht-schwerer Querschnitt, 11,4 Zoll (290 mm) Länge. Bestehend aus wetterbeständigem Nylon 6.6, Farbe Schwarz, Packungsgröße 50 Stück.

### Spezifikationen

Produkttyp	Premium-Kabelbinder
Zweitmarke	Pan-Ty™
Farbe	Schwarz
Umgebung	Innen/außen
Material	Wetterbeständiges Nylon 6.6
Widerstandseigenschaften	UV-beständig
Gesamtlänge (Zoll)	11.4
Gesamtlänge (mm)	290
Gehäusebreite (Zoll)	0.3
Gehäusebreite (mm)	7.6
Gehäusestärke (Zoll)	0.075
Gehäusestärke (mm)	1.9
Max. Bündeldurchmesser (Zoll)	3
Max. Bündeldurchmesser (mm)	76
Min. Bündeldurchmesser (Zoll)	0.188
Min. Bündeldurchmesser (mm)	4.8
Min. Schleifzugfestigkeit (N)	534
Min. Schleifzugfestigkeit (lb)	120
Maximale Betriebstemperatur (°C)	85
Maximale Betriebstemperatur (°F)	185
Min. Betriebstemperatur (°C)	-60
Min. Betriebstemperatur (°F)	-76
Min. Installationstemperatur (°C)	-20
Min. Installationstemperatur (°F)	-4
Erfüllte Normen	CSA-zertifiziert, RoHS-konform

## Spezifikationen (fortgesetzt)

Zur Verwendung mit	GTH-E, GS4H-E, GS4EH-E, PTH, STH2, ST3EH
Teilemerkmale	Einteilige Konstruktion für konsistente, zuverlässige Leistung. Geringe Einfädelfkraft.

## Verpackungsdetail

UPC	07498354077
Std. Pck. Mg.	50
Std. Pck. Vol. (cf)	0.0534
Std. Abr. Mg.	500
Std. Abr. Vol. (cf)	0.5339