


## STTB 2,5/2P-PE


Artikelnummer: 3040067



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3040067>

Twee-etage aardklem, doorsnede: 0,08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 28 - 12,  
aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, breedte: 5,2 mm,  
kleur: groen-geel, montagetechniek: NS 35/15, NS 35/7,5

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 832667
sales group	A673
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 381 (CAT-3-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

aantal etages	2
aantal aansluitingen	4
kleur	groen-geel
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

### Afmetingen

breedte	5,2 mm
lengte	71,5 mm
hoogte NS 35/7,5	47,5 mm
hoogte NS 35/15	55 mm

### Technische gegevens

test-stootspanning	6 kV
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 61984
open zijwand	ja

### Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,08 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	4 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,08 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	28
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,14 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,14 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	2,5 mm <sup>2</sup>
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm <sup>2</sup>
aansluitmethode	veerdruk- / connectoraansluiting
striplengte	10 mm
teststift	A3

### Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, BV, DNV, GL, LR, RS, IECCE CB  
Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

**Toebehoren**

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>Codering</b>		
3040588	PC	Polarisatiester, lengte: 3 mm, breedte: 3 mm, hoogte: 6 mm, kleur: rood
0818153	UC-TMF 5	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 4,6 x 5,1 mm
0824638	UC-TMF 5 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 4,6 x 5,1 mm
0828744	UCT-TMF 5	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 4,4 x 4,7 mm
0829658	UCT-TMF 5 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 4,4 x 4,7 mm
3030941	WST 2,5	Waarschuwingsschildje, 5-polig, voor klembreedte: 5,2 mm
0825025	ZBF 5 CUS	Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5 mm, Schrijfvlak: 5,15 x 5,15 mm
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Zackband, vlak, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5 mm, Schrijfvlak: 5,1 x 5,2 mm
<b>Eindplaten</b>		
3040096	D-STTB 2,5/ 2P	Afsluitplaat , lengte: 71,5 mm, breedte: 2,2 mm, hoogte: 47,5 mm, kleur: grijs

**algemeen**

3039900	ST-IL	Bedieningssticker voor de ST-klem
3061169	STTB 2,5/2P-F	Schroefflens, voor de montage van COMBI-stekers, contour- en rastergelijk met de betreffende COMBI-klemmen
3061428	STTB 2,5/2P-FS	Vergrendelingsflens, breedte: 5,2 mm, hoogte: 40 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15

**gereedschap**

1204517	SZF 1-0,6X3,5	Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
---------	---------------	--

**montage**

3030747	ATP-STTB 4	Groepscheidingsplaat, lengte: 88,7 mm, breedte: 2 mm, hoogte: 53 mm, kleur: grijs
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Montagerail, ongeboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, lengte: 2000 mm, kleur: zilverkleurig
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Montagerailafsluitstuk, voor montagerail NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: koper, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Montagerail, materiaal: staal, verzinkt en met dikke-film passivering, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: staal, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, geboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Symmetrische montagerail, materiaal: verzinkt, ongeboord, hoogte: 7,5 mm, breedte: 35 mm, lengte: 2 m

**stekers/adapters**

3002843	ISH 2,5/0,2	Isolatiestophuls, kleur: wit
3002856	ISH 2,5/0,5	Isolatiestophuls, kleur: grijs
3002869	ISH 2,5/1,0	Isolatiestophuls, kleur: zwart

**Aanvullende producten**

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>stekers/adapters</b>		
3040258	SP 2,5/ 1	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040698	SP 2,5/ 1 BU	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: blauw
3040708	SP 2,5/ 1 GNYE	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: groen-geel
3040261	SP 2,5/ 2	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 2, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 10,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040274	SP 2,5/ 3	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 3, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 15,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040287	SP 2,5/ 4	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 4, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 20,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040290	SP 2,5/ 5	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 5, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 26 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040300	SP 2,5/ 6	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 6, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 31,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040313	SP 2,5/ 7	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 7, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 36,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040326	SP 2,5/ 8	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 8, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 41,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040339	SP 2,5/ 9	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 9, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 46,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040342	SP 2,5/10	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 10, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 52 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040355	SP 2,5/11	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 11, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 57,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040368	SP 2,5/12	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 12, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 62,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs

3040371	SP 2,5/13	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 13, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 67,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040384	SP 2,5/14	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 14, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 72,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040397	SP 2,5/15	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 15, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 78 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210619	SP-H 2,5/ 1	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210761	SP-H 2,5/ 1 BU	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: blauw
3210774	SP-H 2,5/ 1 GNYE	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: groen-geel
3210787	SP-H 2,5/ 1-L	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210790	SP-H 2,5/ 1-L BU	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: blauw
3210800	SP-H 2,5/ 1-L GNYE	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: groen-geel
3210813	SP-H 2,5/ 1-M	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210826	SP-H 2,5/ 1-M BU	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: blauw
3210839	SP-H 2,5/ 1-M GNYE	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: groen-geel
3210842	SP-H 2,5/ 1-R	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210855	SP-H 2,5/ 1-R BU	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: blauw
3210868	SP-H 2,5/ 1-R GNYE	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: groen-geel
3210622	SP-H 2,5/ 2	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 2, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 10,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs

3210635	SP-H 2,5/ 3	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 3, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 15,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210648	SP-H 2,5/ 4	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 4, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 20,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210651	SP-H 2,5/ 5	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 5, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 26 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210664	SP-H 2,5/ 6	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 6, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 31,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210677	SP-H 2,5/ 7	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 7, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 36,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210680	SP-H 2,5/ 8	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 8, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 41,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210693	SP-H 2,5/ 9	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 9, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 46,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210703	SP-H 2,5/10	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 10, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 52 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210716	SP-H 2,5/11	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 11, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 57,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210729	SP-H 2,5/12	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 12, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 62,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210732	SP-H 2,5/13	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 13, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 67,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210745	SP-H 2,5/14	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 14, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 72,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3210758	SP-H 2,5/15	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 15, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 78 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040106	SPB 2,5/ 1	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040724	SPB 2,5/ 1 BU	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: blauw
3040711	SPB 2,5/ 1 GNYE	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: groen-geel



3040119	SPB 2,5/ 2	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 2, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 10,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040122	SPB 2,5/ 3	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 3, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 15,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040135	SPB 2,5/ 4	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 4, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 20,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040143	SPB 2,5/ 5	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 5, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 26 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040151	SPB 2,5/ 6	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 6, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 31,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040164	SPB 2,5/ 7	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 7, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 36,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040177	SPB 2,5/ 8	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 8, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 41,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040180	SPB 2,5/ 9	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 9, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 46,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040193	SPB 2,5/10	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 10, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 52 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040203	SPB 2,5/11	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 11, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 57,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040216	SPB 2,5/12	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 12, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 62,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040229	SPB 2,5/13	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 13, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 67,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040232	SPB 2,5/14	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 14, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 72,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040245	SPB 2,5/15	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 15, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 78 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040407	SPDB 2,5/ 1	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040737	SPDB 2,5/ 1 BU	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: blauw




3040740	SPDB 2,5/ 1 GNYE	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: groen-geel
3040410	SPDB 2,5/ 2	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 2, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 10,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040423	SPDB 2,5/ 3	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 3, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 15,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040436	SPDB 2,5/ 4	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 4, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 20,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040449	SPDB 2,5/ 5	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 5, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 26 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040452	SPDB 2,5/ 6	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 6, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 31,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040465	SPDB 2,5/ 7	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 7, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 36,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040478	SPDB 2,5/ 8	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 8, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 41,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040481	SPDB 2,5/ 9	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 9, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 46,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040494	SPDB 2,5/10	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 10, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 52 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040504	SPDB 2,5/11	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 11, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 57,2 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040517	SPDB 2,5/12	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 12, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 62,4 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040520	SPDB 2,5/13	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 13, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 67,6 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040533	SPDB 2,5/14	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 14, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 72,8 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3040546	SPDB 2,5/15	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 15, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 78 mm, hoogte: 39 mm, kleur: grijs
3041710	SPV 2,5/ 1	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs

3061017	SPV 2,5/ 1 BU	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: blauw
3061020	SPV 2,5/ 1 GNYE	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: groen-geel
3041024	SPV 2,5/ 1-L	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041037	SPV 2,5/ 1-L BU	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: blauw
3041040	SPV 2,5/ 1-L GNYE	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: groen-geel
3041053	SPV 2,5/ 1-M	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041066	SPV 2,5/ 1-M BU	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: blauw
3041079	SPV 2,5/ 1-M GNYE	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: groen-geel
3041082	SPV 2,5/ 1-R	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041095	SPV 2,5/ 1-R BU	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: blauw
3041105	SPV 2,5/ 1-R GNYE	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 1, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 5,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: groen-geel
3041723	SPV 2,5/ 2	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 2, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 10,4 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041736	SPV 2,5/ 3	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 3, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 15,6 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041749	SPV 2,5/ 4	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 4, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 20,8 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041752	SPV 2,5/ 5	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 5, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 26 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041765	SPV 2,5/ 6	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 6, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 31,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs

3041778	SPV 2,5/ 7	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 7, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 36,4 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041781	SPV 2,5/ 8	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 8, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 41,6 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041794	SPV 2,5/ 9	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 9, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 46,8 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041804	SPV 2,5/10	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 10, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 52 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041817	SPV 2,5/11	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 11, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 57,2 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041820	SPV 2,5/12	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 12, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 62,4 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041833	SPV 2,5/13	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 13, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 67,6 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041846	SPV 2,5/14	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 14, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 72,8 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs
3041859	SPV 2,5/15	Connector, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aantal polen: 15, doorsnede:0,08 mm <sup>2</sup> - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 28 - 12, breedte: 78 mm, hoogte: 34 mm, kleur: grijs

## Tekeningen

schakelschema



## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden