

VARIOfit Griffroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 615 x 415 mm, Plattform offen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Feststellern

Artikelnummer: 202948



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Griffroller

Euronorm-Behälter mit einer Hand leicht verfahren

Griffroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 615 x 415 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform offen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material Felge	Kunststoff
Rollertyp	Griffroller	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	250 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	ja	Radlager	Kugellager
Ladeflächenlänge	615 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Ladeflächenbreite	415 mm	Höhe	900 mm
Plattform Konstruktion	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	12 Jahre
Lenkstange	ja	Gewicht	10 kg
Bereifung	TPE		

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße