

## Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable

Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Acier.

Poignée en polyamide.

Étrier de déverrouillage en TPE.

#### Finition :

Nitrocarburé et oxydé noir.

Poignée bleue, noire ou rouge.

#### Nota :

Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d'une force constante et durable à l'ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d'atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.

#### Sur demande :

Autres coloris de poignées.

#### Accessoires :

K0106

K0383

K0388

K0390

K0391

K0392

K0393



product  
design  
award

## Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable

Description de l'article/illustrations du produit




RAL 7021  
Δ = 0

RAL 5002  
Δ = 1

RAL 3020  
Δ = 3

### Dessins



### Aperçu des articles

#### Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable

Référence	Couleur de composant	Gabarit des perçages	Angle d'ouverture du bras de fixation	Angle d'ouverture de la poignée	Force manuelle FH (N)	Force de retenue F1 N	Force de retenue F2 N	Force de serrage F3 N	Force de serrage F4 N
K0661.006101	bleu outremer RAL 5002	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008101	bleu outremer RAL 5002	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010101	bleu outremer RAL 5002	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012101	bleu outremer RAL 5002	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800
K0661.006100	gris foncé RAL 7021	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008100	gris foncé RAL 7021	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010100	gris foncé RAL 7021	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012100	gris foncé RAL 7021	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800
K0661.006103	rouge traffic RAL 3020	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0661.008103	rouge traffic RAL 3020	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0661.010103	rouge traffic RAL 3020	3	90°	71°	250	2200	4500	1200	2800
K0661.012103	rouge traffic RAL 3020	4	88°	68°	280	2400	5500	1000	2800

Référence	Couleur de composant	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
K0661.006101	bleu outremer RAL 5002	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5

## Sauterelle à levier horizontal avec verrouillage de sécurité avec embase verticale et broche de pression réglable

### Aperçu des articles

Référence	Couleur de composant	M	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	B6	C	C2	D	H	H1	L	L1
<b>K0661.008101</b>	bleu outremer RAL 5002	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9
<b>K0661.010101</b>	bleu outremer RAL 5002	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	56,5	59,6	10	8,8	114,3	107,5	286	103,9
<b>K0661.012101</b>	bleu outremer RAL 5002	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	56,5	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	321,3	122
<b>K0661.006100</b>	gris foncé RAL 7021	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5
<b>K0661.008100</b>	gris foncé RAL 7021	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9
<b>K0661.010100</b>	gris foncé RAL 7021	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	56,5	59,6	10	8,8	114,3	107,5	286	103,9
<b>K0661.012100</b>	gris foncé RAL 7021	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	56,5	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	321,3	122
<b>K0661.006103</b>	rouge traffic RAL 3020	M6x35	26	39	6,5	-	2,5	14,1	9,1	17,5	12,5	53,4	36,9	8	5,5	75,2	71	193,3	60,5
<b>K0661.008103</b>	rouge traffic RAL 3020	M8x45	26	44	9	-	3,5	14,1	9,1	21	16	51,1	46,5	10,5	6,2	88,2	84,3	230,4	74,9
<b>K0661.010103</b>	rouge traffic RAL 3020	M10x55	41,5	59	9	-	2	16,2	9,2	26	19	56,5	59,6	10	8,8	114,3	107,5	286	103,9
<b>K0661.012103</b>	rouge traffic RAL 3020	M12x70	44	65	11	40	1	16,2	9,2	28	21	56,5	75,9	13,5	8,5	128,4	125,2	321,3	122