


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4704A Muldenkipper mit Ablasshahn



Muldenkipper mit kippbar gelagerter Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt. Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Räder mit Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager. TOTALSTOP-Zentralbremsssystem serienmäßig an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Fahrbar und für Staplerbetrieb. Mit Ablasshahn und Sieb. Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	800
Inhalt (Liter)	800
Kastenmaße (mm)	1321 x 1044 x 735
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)	843
Gesamtlänge (mm)	1458
Gesamtbreite (mm)	1105
Gesamthöhe (mm)	1099
Bereifung	Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm)	200 x 50
Ausführung	mit Ablasshahn
Gewicht (kg)	120
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976147048