



TruTool S 160 LiHD akku 12 V

Műszaki adatok

TruTool S 160 LiHD akku 12 V

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ²	1,6 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM ²	1,2 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM ² -IG	2 mm

SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	16 mm
-----------------	-------

ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	5 m/min - 9 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	3520 1/min
LÖKETSZÁM ÜRESJÁRAT ESETÉN	5500 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	27 mm
FESZÜLTSG	12 V

TÖMEG

TÖMEG (2 AH-AKKUVAL)	1,7 kg
TÖMEG (4 AH-AKKUVAL)	1,7 kg