


VALUE TV muurbeugel, flexibel , < 120 kg, < 304,8 cm / 120"

Art.nr.	17.99.1227
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	17.99.1227
EAN (een stuk)	7630049628397



Stabiele en flexibel verstelbare muurbeugel voor tv-monitoren met een diagonaal van 60" tot 120".

Installatie en verwijdering van de TV wordt vereenvoudigd door een snelsluitmechanisme. De kantelverstelling zonder gereedschap maakt een optimale kijkhoek mogelijk.

- Voor schermen met een diagonaal van 152,4 tot 304,8 cm (60" tot 120")
- Belastbaar tot 120 kg
- Wandafstand afhankelijk van instelling: 75 mm tot 703 mm
- Monitor kan tot 60° naar rechts of links worden gedraaid
- Instelbare kantelhoek tot 5° naar boven of tot 15° naar beneden
- Hiermee kan de monitor tot 5° uit het horizontale vlak worden gedraaid
- Veilige ophanging
- Schermen met verschillende montagepunten kunnen worden gemonteerd
- Gatenaafstand tot 910 mm horizontaal, tot 600 mm verticaal
- Materiaal: staal

Technische specificaties

Producent	VALUE
Produkt groep	LCD-Monitor armen
Produkt type	LCD/Plasman houder

Kleur	zwart
Maximaal gewicht	120 kg
Bevestiging	Wandhouder
Onverbeterlijke	ja
Draaibaar	ja
Muurafstand	75 mm
Aantal monitoren	1
Max. Schermdiagonaal (cm)	304.8 cm
Max. Schermdiagonaal (inch)	120 inch
Min. Schermdiagonaal (cm)	152.4 cm
Min. Schermdiagonaal (inch)	60 inch
VESA 200 x 200 mm	ja
VESA 300 x 200 mm	ja
VESA 300 x 300 mm	ja
VESA 400 x 300 mm	ja
VESA 400 x 400 mm	ja
VESA 600 x 400 mm	ja
VESA 800 x 400 mm	ja
VESA 800 x 600 mm	ja
VESA 900 x 600 mm	ja
Materiaalgroep	metaal
Hoogte	630 mm
Breedte	1010 mm
Diepte	703 mm
Gewicht	16.01 kg
Hoogte verpakking	80 mm
Breedte verpakking	350 mm

Diepte verpakking	1050 mm
-------------------	---------

Gewicht verpakking	17 kg
--------------------	-------