

2241 Überstieg stationär, Treppenneigung 45°

Eigenschaften

Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis.

Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm. Bei Zugängen zu Maschinen oder maschinellen Anlagen ist eine Stufenbreite von 600 mm nur in Ausnahmefällen zulässig.

Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.

Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.

Mit einseitigem Handlauf (links montiert), auf Wunsch auch rechts montierbar. Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis erhältlich. Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist dieser zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt.

Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.

Fahrbare Ausführung mit Streben und Traversen auf Anfrage möglich.

Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Benutzung nur durch 1 Person zulässig.

Highlights

Mit Bodenwinkeln unten.
Bodenverschraubung ist zwingend erforderlich.



2241 Überstieg stationär, Treppenneigung 45°

STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3	4
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.65	0.85	1.05	1.25	1.5	1.75	1.95	2.2	2.35	0.65	0.85
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.15	2.35	2.55	2.75	3	3.25	3.45	3.7	3.85	2.15	2.35
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.65	2.85	3.05	3.25	3.5	3.75	3.95	4.2	4.35	2.65	2.85
AUSLADUNG (CA. M)	2.01	2.49	2.91	3.35	3.77	4.21	4.63	5.07	5.55	2.01	2.49
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
GEWICHT (CA. KG)	36	42	49	56	63	72	78	85	92	38	44
BEST.-NR.	2241060 3	2241060 4	2241060 5	2241060 6	22410607 7	2241060 8	2241060 9	22410610 10	22410611 11	2241080 3	2241080 4
STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	1.05	1.25	1.5	1.75	1.95	2.2	2.35	0.65	0.85	1.05	1.25
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.55	2.75	3	3.25	3.45	3.7	3.85	2.15	2.35	2.55	2.75
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	3.05	3.25	3.5	3.75	3.95	4.2	4.35	2.65	2.85	3.05	3.25
AUSLADUNG (CA. M)	2.91	3.35	3.77	4.21	4.63	5.07	5.55	2.01	2.49	2.91	3.35
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	1	1	1
GEWICHT (CA. KG)	52	59	67	76	83	90	98	39	48	54	62
BEST.-NR.	2241080 5	2241080 6	22410807 7	2241080 8	2241080 9	22410810 10	22410811 11	22411003 12	22411004 13	22411005 14	22411006 15
STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	7		8		9		10		11		
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	1.5		1.75		1.95		2.2		2.35		
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	3		3.25		3.45		3.7		3.85		
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	3.5		3.75		3.95		4.2		4.35		
AUSLADUNG (CA. M)	3.77		4.21		4.63		5.07		5.55		
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		
PLATTFORMBREITE (CA. M)	1		1		1		1		1		
GEWICHT (CA. KG)	70		80		87		95		103		
BEST.-NR.	22411007		22411008		22411009		22411010		22411011		