

Artikelnummer: 129548

Kurzbeschreibung: Orderverzamelwagen met 3 dubbelzijdige afzetvlakken

Langbeschreibung: Orderverzamelwagen met 3 dubbelzijdige afzetvlakken: Vastgelaste stalen constructie. Etages horizontaal of schuin geplaatst te gebruiken, onderste etage horizontaal. Zijbeugel van buis (a^m 26,9 x 1,75 mm). Afstand tussen de etages 350 mm voor eurokragen. Gepoedercoat in gentiaanblauw (RAL 5010). 2 zwenk-FS-wieltjes, 2 zwenkwieltjes (a^m 125 mm), rubber, blauwgrijs, rollager en kunststof velg. Levering **zonder** kragen.

- Laadoppervlak: 2 x L 610 x B 410 mm
- Buitenafm. lxb: 850 x 755 mm
- Aantal laadvlakken: 3 etages + 1 x plateau onder
- Totale hoogte: 1520 mm
- Laadhoogte: 185/505/855/1205 mm
- Hoogte handgreep: -
- Draagvermogen: 250 kg
- Wiel-a^m: 125 mm
- Eigen gewicht: 43 kg

