

Rundleiteranschlussklemme 3 Stück Zubehör für: 3VA4/5 125



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör
Ausführung des Produkts	Rundleiteranschlussklemme 1 Kabel 3 St.

Anschlüsse gemäß IEC	
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Kupfer-Kabel / eindräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / eindräftig / maximal	6 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal	95 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / maximal	95 mm ²
• für Aluminium-Kabel / eindräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Aluminium-Kabel / eindräftig / maximal	6 mm ²
• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / minimal	1,5 mm ²
• für Aluminium-Kabel / mehrdräftig / maximal	95 mm ²
Abisolierlänge	12,2 mm

Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> • eindrätig 	<= 2.5 mm ² : 2.8 Nm, <= 6 mm ² : 4.0 Nm, <= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 11 Nm
<ul style="list-style-type: none"> • mehrdrätig 	<= 2.5 mm ² : 2.8 Nm, <= 6 mm ² : 4.0 Nm, <= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 11 Nm
<ul style="list-style-type: none"> • feindrätig 	<= 2.5 mm ² : 2.8 Nm, <= 6 mm ² : 4.0 Nm, <= 10 mm ² : 6.2 Nm, > 10 mm ² : 11 Nm

Anschlüsse gemäß UL

Abisolierlänge	0.5 in
anschließbarer Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / eindrätig / minimal 	14 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / eindrätig / maximal 	10 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / minimal 	14 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / mehrdrätig / maximal 	3/0 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindrätig / minimal 	14 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Kupfer-Kabel / feindrätig / maximal 	3/0 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / eindrätig / minimal 	12 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / eindrätig / maximal 	10 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / minimal 	12 AWG
<ul style="list-style-type: none"> • für Aluminium-Kabel / mehrdrätig / maximal 	3/0 AWG
Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln	
<ul style="list-style-type: none"> • eindrätig 	<= 12 AWG: 25 lb-in, <= 10 AWG: 35 lb-in, <= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 100 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> • mehrdrätig 	<= 12 AWG: 25 lb-in, <= 10 AWG: 35 lb-in, <= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 100 lb-in
<ul style="list-style-type: none"> • feindrätig 	<= 12 AWG: 25 lb-in, <= 10 AWG: 35 lb-in, <= 8 AWG: 55 lb-in, > 8 AWG: 100 lb-in

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JB11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9133-0JB11>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9133-0JB11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

28.08.2017