


BD2-AK05/SNH2 ABGANGSKASTEN 400A /NH-SI-
UNTER TEIL GROESSE 2



Ausführung

Produkt-Bezeichnung	Abgangskasten für Schienenverteilersystem BD2
---------------------	---

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP54
--------------	------

Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz / Bemessungswert		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	60
Betriebsspannung / bei AC		
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	V	690
• bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	V	690
Betriebsstrom		
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	A	400
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	A	400

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / in der Abgangseinheit		
• minimal	mm ²	10
• maximal	mm ²	120

Abgangsstellen

Ausführung der Abgangseinheit	Leitungseinführung
-------------------------------	--------------------

Ausführung des Kurzschluss- und Überlastschutzes / in der Abgangseinheit		3-pol. Sicherungsunterteil NH2 400A
Baugröße der Abgangseinheit		05
Polzahl / der Abgangseinheit		5

Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	328
Breite	mm	494
Länge	mm	924
Produktbestandteil / Arretierung		Ja

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/BVP:610422>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/BVP:610422/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:610422

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

letzte Änderung:

11.03.2015