



### Descrizione

Rubinetti passanti con funzione di chiusura R 3/4", colore naturale, filettatura su due lati per il collegamento a contenitori

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE)
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a pressione fino a 1,5 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Senza aerazione
- Con O-ring di colore blu in LDPE
- con filettatura (tubo) Ø esterno d1=d4= R 3/4"
- l1 = 94 mm / l2=l3= 17 mm
- h1 = 76 mm
- Apertura sw = 27 mm

### Informazioni:

#### Articolo

Codice dell'articolo	<b>523200</b>
GTIN	<b>4007228523201</b>
Tariffa doganale	<b>39174000</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>

Colore	<b>naturale</b>
Peso (kg)	<b>0,06</b>

#### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>5</b>
P x L x A (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,3</b>
------------------------------------	------------

#### Pallet

Numero di scatole	<b>36</b>
Numero di strati	<b>6</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

Cartoni per strato	<b>6</b>
Peso (kg)	<b>236,0</b>