



Descrizione

Rubinetto passante con funzione di chiusura R 3/4", colore naturale, filettatura su due lati per il collegamento a contenitori

- In polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE)
- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a pressione fino a 1,5 bar
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Senza aerazione
- Con O-ring di colore blu in LDPE
- con filettatura (tubo) Ø esterno d1=d4= R 3/4"
- l1 = 94 mm / l2=l3= 17 mm
- h1 = 76 mm
- Apertura sw = 27 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	523200
GTIN	4007228523201
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	5

Colore	naturale
Peso (kg)	0,06

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	515 x 297 x 314

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,3
------------------------------------	------------

Pallet

Numero di scatole	36
Numero di strati	6
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,034

Cartoni per strato	6
Peso (kg)	236,0