



Opis:

Kanister na paliwo CLASSIC, 10 l, kolor czarny, HDPE, ciężkie wykonanie na benzynę i olej napędowy

- wyprodukowany zgodnie z dawnymi standardami dopuszczzeń RKK
- dzięki ciężkiemu wykonaniu bardzo niska przepuszczalność (neutralny zapach)
- Produkcja sprawdzona przez TÜV, solidny i odporny na uderzenia
- Nadaje się do paliwa E10, brak cząstek rdzy i niższa przewodność cieplna w porównaniu z kanistrami metalowymi
- materiał antystatyczny / rezystancja powierzchniowa 10^4 do 10^5 omów
- z wylewką i złączką gwintowaną zabezpieczoną przed zgubieniem
- do oznaczania (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz porozumieniem ADR) kanistrów napełnionych paliwem zal
- na zapytanie: możliwości: branding, etykietowanie i indywidualne kolory
- dostępne oddzielne akcesoria i części zamienne, np. wylewki, etykiety z informacjami o substancjach niebezpiecznych (306100)
- nr dopuszczenia 01/BAM/3.10/2/85
- w = średnica wewn. otworu wlewu = 29 mm / a = średnica zewn. gwintu = 38 mm
- t = głębokość=164 mm, b = szerokość=333 mm, h = wysokość=324 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	812300
GTIN	4007228700701
Taryfa celna	39233090
Jednostka opakowania (JO)	5

Kolor	czarny/szary
Objętość w l	10
Masa (kg)	1,06
D x S x W (mm)	164 x 333 x 324

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	5
D x S x W (mm)	790 x 340 x 355

Masa brutto OJ (kg)	5,811
---------------------	--------------

Paleta

Liczba pudełek	18
Liczba warstw	6
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,28

kartony/warstwa	3
Masa (kg)	124,598