



Beschrijving:

Ballonflessen 5 liter met blauwe schaalverdeling, natuurlijke kleur, bijzonder dikwandig, uit breukvast polyethyleen

- grote opening \varnothing 50 mm maakt eenvoudig vullen, leegmaken en reinigen mogelijk
- onverliesbare schroefdoop
- goed bruikbaar als reinigingsjerrycan
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- UV-bescherming voor een lange levensduur
- met schroefstop gesloten opening voor het opschroeven van aafaatkranen en hoekventielen (brede schroefdraad 22 mm)
- op aanvraag: Op maat laten maken zonder schroefstopopening, bedrukking, etikettering, individuele schaalverdeling en kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren: Aafaatkranen (art.-nr. 550100 + 560100), hoekventielen (art.-nr. 520100 + 520700)
- Reserveonderdelen: Draagbeugels of draaggrepen, schroefdoop \varnothing 65 mm en stoppenset bestaande uit schroefstoppen en 2 afdichtingen
- geschikt voor levensmiddelen, temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- w = binnen- \varnothing van de vulopening = 50 mm / a = schroefdraad buiten- \varnothing = 65 mm
- Diameter d=167 mm / Hoogte h=348 mm

Informatie:

Artikel

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 823310 |
| GTIN | 4007228823318 |
| Douanetarief | 39233090 |
| Verpakkingseenheid (PU) | 5 |

| | |
|----------------|------------------------|
| Kleur | natuurlijk |
| Volume in L | 5 |
| Gewicht (kg) | 0,57 |
| D x B x H (mm) | 167 x 167 x 348 |

Buitenverpakking

| | |
|-------------------|------------------------|
| Inhoud in stukken | 5 |
| D x B x H (mm) | 445 x 320 x 475 |

| | |
|--------------------|-------------|
| Brutogewicht VE kg | 3,25 |
|--------------------|-------------|

Pallet

| | |
|------------------|-------------------------|
| Aantal kartonnen | 24 |
| Aantal lagen | 4 |
| D x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 2,05 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Kartonnen dozen per laag | 6 |
| Gewicht (kg) | 98,0 |