

Artikelnummer: 129438

Kurzbeschreibung: Stirnwandwagen, 1200 x 800 mm

Langbeschreibung: Stirnwandwagen: MultiVario-Transporter - vielfach veränderbar, austauschbar und ergänzbar. Die Systemteile werden einfach in das Basiselement eingesteckt und festgeschraubt. Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Mit fetra-Zentralbremssystem TOTALSTOP* gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ladefläche

1000 x 600 mm Außenmaße: L 1120 x B 609 x H 990 mm Ladeflächenhöhe: 270 mm Rad-Ø 200 x B 40 mm
Ladefläche 1000 x 700 mm Außenmaße: L 1120 x B 709 x H 990 mm Ladeflächenhöhe: 270 mm Rad-Ø 200 x B 40 mm
Ladefläche 1200 x 800 mm Außenmaße: L 1320 x B 809 x H 990 mm Ladeflächenhöhe: 270 mm Rad-Ø 200 x B 40 mm* TOTALSTOP - das fetra-Zentralbremssystem
Innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte Bremssystem lässt sich mit nur einem Fußtritt leicht feststellen oder lösen. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert. Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens werden somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betätigt werden. Der Radfeststeller aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstellbar
innovativ: Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert
komfortabel: Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen in jeder Rollenstellung möglich
ergonomisch: Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals
sicher: Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen



EAN/GTIN: 4017976525136