

Artikelnummer: 129826

Kurzbeschreibung: Gitter-Doppelstirnwagen,
850 x 500 mm

Langbeschreibung: Gitter-Doppelstirnwagen,
850 x 500 mm: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm)
fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit
Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse
verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß ss
Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht
drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager,
Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus
Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.
Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr.
Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-
Profil-Führungsschienen. Alle Gitterwände

herausnehmbar. Pulverbeschichtung Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: B 850 x T 500
mm

Ladeflächenhöhe: 245 mm

Wandhöhe: 500 mm

Rad a'Ëœ: 160 mm

Schiebegriffhöhe: 950 mm

Tragkraft: 400 kg

Eigengewicht: 31 kg



EAN/GTIN: 4250448500532