

Rollcart Griffroller

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm, Ladehöhe 190 mm, Plattform aus Stahl, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller

Artikelnummer: 158215



Rollcart Griffroller

Traglast 200 kg

Griffroller

- geeignet für Eurokasten
- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm
- Ladehöhe 190 mm
- Plattform aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	1 Lenk- und 2 Bockrollen
Rollertyp	Griffroller	Bereifung	TPE

geeignet für (Produkt/Material)	Eurokasten	Radlager	Rillenkugellager
Traglast	200 kg	Rad Ausstattung	Lenkrolle mit Feststeller
Euronorm	ja	Rad-Ø	125 mm
Ladehöhe	190 mm	Höhe	950 mm
Ladeflächenlänge	610 mm	Länge	900 mm
Ladeflächenbreite	410 mm	Breite	500 mm
Material Plattform	Stahl	Oberfläche	pulverbeschichtet
Plattform Ausstattung	Winkelrahmen	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Etagen Anzahl	1 Stück	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	15 kg