

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle



Traglast 200 kg, Durchmesser 125 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Polyamid, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243255

Rückenloch-Lenkrolle

- Traglast 200 kg
- Durchmesser 125 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Felge aus Polyamid
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Radlager	Schwenklager
Rollentyp	Transportgeräterollen	Befestigungselement	Rückenloch
Bauform	Lenkrolle	Rückenloch	13 mm
Traglast	200 kg	Material Gehäuse	Stahl
Bereifung	Polyurethan	Feststeller	ohne
Rad-Ø	125 mm	Fadenschutz	ja
Material Felge	Polyamid	Gewicht	0,66 kg

