

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 205 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm



Artikelnummer: 712919

BS-ROLLEN Spurlose Transportgeräterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 205 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
- Naben Länge x Ø 58 x 20 mm
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|--------|
| Fördertechnik | Rollen | Fadenschutz | nein |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Höhe | 235 mm |

| | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Bauform | Lenkrolle | Länge Nabe | 58 mm |
| Traglast | 205 kg | Nabenbohrung | 20 mm |
| Bereifung | Vollgummi | Breite Rad | 50 mm |
| Durchmesser Rad | 200 mm | Ausladung | 58 mm |
| Material Felge | Stahlblech | Lauffläche Eigenschaft | Spurlos |
| Radlager | Rollenlager | Länge Platte | 135 mm |
| für Bodentyp | glatt/eben, rau/eben | Breite Platte | 110 mm |
| Befestigungselement | Platte | Schraubloch Abstand | 105x75/80 mm |
| elektrisch leitend | nein | Durchmesser Schraubloch | 11 mm |
| Material Gehäuse | Stahl | Oberfläche Felge | verzinkt |
| Schwenklager | Kugellager | Oberfläche Gehäuse | verzinkt |
| Feststeller | Doppelstopp | Gewicht | 3,7 kg |

Zubehör

713037



Rad, Traglast 205 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Länge x Breite 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen