

## Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HBG635BS1



A+



### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ635000 Grillset, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

## Der Einbaubackofen mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- **4D Heißluft:** gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse – auf allen Ebenen.
- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **TFT-Display:** einfach zu bedienen dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- **Eco Clean Direct:** weniger Reinigungsaufwand dank einer speziellen Beschichtung der Rückwand, die automatisch Verschmutzungen absorbiert.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Reinigungsoption, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: ..... Eco Clean-Programm, Hydrolytisch  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...585-595 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 595 x 594 x 548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 670 x 670 x 680 mm  
Material der Blende: .....Edelstahl  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 35.3 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
Beheizungsarten: ..... 4D Heißluft, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten  
Backofenregelung: ..... elektronisch  
Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242002808543  
Anzahl der Innenräume: ..... 1  
Energieeffizienzklasse: ..... A+  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ..... 0.87 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ..... 0.69 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex: ..... 81.2 %  
Anschlusswert: ..... 3600 W  
Absicherung: ..... 16 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242002 808543

## Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Edelstahl HBG635BS1

### Der Einbaubackofen mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

#### Design

- intuitiver Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- Eco Clean Direct : Rückwand
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle AutoPilot
- AutoPilot 10 Programme
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

#### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

#### Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l


#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

**Serie 8, Einbau-Backofen, 60 x 60  
cm, Edelstahl  
HBG635BS1**




Maße in mm



Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokokfeld	27 mm	30 mm



Maße in mm