

## AXOR Citterio E

### 3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **36108250**



#### Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 170
- Ausladung: 165 mm
- Auslaufhöhe: 170 mm
- Griffvariante: Kreuzgriff
- Strahlart: Laminarstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW DW-6501CQ0609
- P-IX 28535/IO

#### Technologie




#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung




## AXOR Citterio E

3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **36108250**



### Durchflussdiagramm




**AXOR Citterio E**  
**3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic**    Artikelnummer: **36108250**



## Explosionszeichnung

Baujahr: >11/16



## AXOR Citterio E

**3-Loch Waschtischarmatur 170 mit Rosetten und Zugstangen-Ablaufgarnitur**

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **36108250**



### Ersatzteilliste

Baujahr: >11/16

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	92394250	98	1
2	Strahlregler laminar M16,5x1 (5 l/min)	95382000	9	1
3	Montageschlüssel	98987000	3	1
4	Rosette	98930250	61	1
5	Madenschraube M4x5	92846000	4	1
6	Griff	92396250	63	1
7	O-Ring 13x2	98128000	1	1
8	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	5	1
9	O-Ring 21x2	98205000	2	1
10	O-Ring 30x1,5	98433000	1	1
11	Rosette Kaltwasserseite	92398250	65	1
12	Rosette Warmwasserseite	92397250	65	1
13	Ventil kpl.	97357000	15	1
14	Gleitring	97548000	1	1
15	Absperreinheit	94149000	8	1
16	Anschlußnippel-Set	98350000	2	1
17	O-Ring 8x1,5	98423000	1	1
18	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
19	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
20	Dichtungsset	95581000	2	1
21	O-Ring 11x2	98127000	1	1
22	O-Ring 14x1,5	98201000	1	1
23	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
24	Zugstange kpl.	92395250	98	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	12	1
b	Ablaufventil	94139250	98	1