

RAU

armoire à tiroirs

Serie 7000

hauteur x largeur x profondeur 1035 x 770 x 650 mm, 7 tiroir(s), verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, panneau en métal



Numéro d'article: 231124



RAU.



armoire à tiroirs



- hauteur x largeur x profondeur 1035 x 770 x 650 mm
- 7 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x120 mm/3x150 mm
- structure en acier
- avec poignée barre ErgoScript® avec revêtement de couleur aluminium et protection transparente
- avec champ d'inscription
- dimensions utiles tiroirs largeur x profondeur 490 x 560 mm, hauteur utile = hauteur frontale - 15 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs roulements à rouleaux à escamotage automatique, extension 90 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure cylindrique à goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- panneau en métal
- tablette avec bord de déroulement
- Produit livré livré monté
- 5 années de garantie


Détails techniques





| | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| type de meuble | armoire | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010 |
| type d'armoire | armoire à tiroirs | surface de corps | finition peinture époxy |
| matériau | acier | surface de face avant | finition peinture époxy |
| hauteur | 1035 mm | blocage d'extension | blocage d'extension |
| largeur | 770 mm | champ d'inscription | oui |
| profondeur | 650 mm | verrouillable | oui |
| équipement armoire | tiroirs | système de fermeture | serrure cylindrique à goupilles |
| nombre de tiroirs | 7 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| nombre x hauteur tiroirs | 4x120 mm/3x150 mm | exécution surface d'appui | bord de déroulement |
| capacité de charge de tiroir | 100 kg | matériau de plaque | métal |
| glissière tiroir | roulements à rouleaux à escamotage automatique | épaisseur de panneau | 25 mm |
| extension tiroir | 90 % | poignée | poignée barre sur toute la largeur |
| hauteur utile de tiroir (détaillé) | hauteur frontale - 15 mm | livraison | livré monté |
| largeur utile du tiroir | 490 mm | roulant | non |
| profondeur utile du tiroir | 560 mm | garantie | 5 années |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | Poids | 114 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 231166 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 2 séparateurs longitudinaux + 9 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 150 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 680 x 560 mm |
| 231169 |  | Kit de compartimentage, avec gaufrage à trame, 3 séparateurs longitudinaux + 16 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 150 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 680 x 560 mm |
| 231173 |  | Kit de compartimentage, avec 24 compartiments, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 120 - 360 mm, hauteur x largeur x profondeur 90 x 680 x 560 mm, en noir |
| 231174 |  | tapis de sol anti-dérapiement pour établi, convient pour tiroirs largeur x profondeur 680 x 560 mm, hauteur frontale 60 - 360 mm, hauteur 2 mm, en noir |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 158965 |  | balance de table, non étalonnable, plateforme en plastique, largeur x profondeur 318 x 258 mm, plage de pesage entre 50 kg, Lisibilité par incréments de 20 g |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|---|
| 184197 |  | Tapis individuel revêtement de sol industriel, hauteur x longueur x largeur 13 x 900 x 600 mm, En caoutchouc avec surface à picots coloris noir |
| 195726 |  | étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu |
| 217101 |  | cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation |
| 530330 |  | tabouret, assise hauteur 540 - 720 mm, revêtement en similicuir en bleu, structure en aluminium, piètement avec roulettes |