

ADB éta bli

hauteur x largeur x profondeur 1306 x 2000 x 750 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, force 500 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 1 tablette, 1 plaque perforée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite



Numéro d'article: 272381



éta bli

- hauteur x largeur x profondeur 1306 x 2000 x 750 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif
- plaque perforée hauteur x largeur 456 x 1975 mm
- écartement des trous 38 mm
- force 500 kg
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 1 tablette, 1 plaque perforée
- force de la tablette 60 kg
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- plaque perforée coloris RAL7016 gris anthracite
- Très grande stabilité grâce au collage par joints dentés

Détails techniques

type de meuble	table	surface de châssis	finition peinture époxy
type de table	établi	couleur du châssis	gris anthracite // RAL7016
Exécution du bâti	4 pieds	stabilité / renfort / entretoise	panneau avec collage par joints dentés
hauteur	1306 mm	tablettes	1 pièce
largeur	2000 mm	force de tablette	60 kg
profondeur	750 mm	hauteur plaque perforée	456 mm
charge	500 kg	largeur plaque perforée	1975 mm
hauteur réglable	non	écartement des trous	38 mm
conducteur d'électricité	non	couleur de la plaque perforée	gris anthracite // RAL7016
équipement établi	1 tablette, 1 plaque perforée	roulant	non
matériau de plaque	bois de hêtre massif	Poids	90 kg
matériau de châssis	acier		

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
235352		couteau universel, hauteur de lame 18 mm, en argent, avec avancée à arrêt automatique
235919		balance de table, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 252 x 200 mm, plage de pesage entre 8 et 15 kg, Lisibilité par incréments de 1 g
236343		film à bulles, livraison sous forme de rouleau, perforée tous les 500 mm, roulettes longueur x largeur 50 m x 500 mm, en LDPE, 2 couches, en transparent
369099		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène bleu, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris bleu, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
552845		panneau de signalisation de premiers secours, premiers secours, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 150 mm
565665		Stylos à pointe en fibre pour plaquette de contrôle, Trait fin, en noir