

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 60 kg, avec bandage TPE,
diamètre x largeur 75 x 25 mm,
moyeu avec palier lisse, jante en
plastique, fixation avec panneau,
longueur x largeur 60 x 60 mm

lot 2 pièce

Numéro d'article: 526443



BS-ROLLEN Roulette pour machines non tachante

Roulette fixe

roulette fixe

- force 60 kg
- avec bandage TPE
- Non tachante
- diamètre x largeur 75 x 25 mm
- moyeu longueur x Ø 28 x 6 mm
- espacement des trous des vis 48x48/38x38 mm, Ø trou des vis 6,3 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 60 x 60 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulette pour appareils	hauteur totale	103 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	28 mm
charge	60 kg	trou de moyeu	6 mm
pneumatique	TPE	largeur de roue	25 mm
Ø de roue	75 mm	propriété surface de	Non tachante

		roulement
matériau de jante	plastique	longueur de plaque 60 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque 60 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis 48x48/38x38 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis 6,3 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier galvanisé

Accessoires

526432		roue, force 60 kg, avec bandage TPE, diamètre x largeur 75 x 25 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés