

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 51092 Diabie porte-bouteilles



Tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.
Diabie porte-bouteilles avec chaîne de maintien. Pour 1
bouteille de 10 litres, Ø 140 mm. Roues gonflables, moyeu à
roulement à rouleaux.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	100
Largeur totale (mm)	430
Profondeur totale (mm)	483
Hauteur totale (mm)	1240
Quantité bouteille (pièce)	1
Diamètre de la bouteille (mm)	140
Contenu (litres)	10
Type de pneu	Gonflables
Roues (mm)	260 x 85
Poids (kg)	8,6
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976510927