


Anwendungsbeispiel



1

2

d ₁	d ₂	Länge l ≈	SW
17	M 8	14	13
21	M 10	17,5	16
24	M 12	21,5	18
30	M 16	28	24
36	M 20	35	30
44	M 24	42,5	36

Ausführung

- Stahl
 - Festigkeitsklasse 10
 - brüniert
- Festigkeitswerte von Muttern → Seite 2152
- RoHS

Hinweis

Sechskantmutter mit Kugelfanne GN 347 spannen nicht parallele, bis max. 3° geneigte Flächen. Die Mutter ist mit der Kugelfanne unverlierbar verbunden und ermöglicht so eine sichere, schnelle und rationelle Montage.

Bestellbeispiel

GN 347-30-M16

1 d₁2 d₂