

Kühltisch KT 110

Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet. Tür unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Magnetdichtung der Tür und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Luftleitbleche sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Geräteinnenraum. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen. Die 40 mm starke Arbeitsplatte ist abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343101
GTIN: 4059395003079



Produktvorteile:

- Basicline
- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparend durch 60 mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitblechen
- Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 105 mm bis 170 mm

Technische Daten:


Geräteart	Kühltisch
Preisgruppe	A
Herstellerkennung	KT 110
Abmessungen außen:	
Breite	925 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	860 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür, Schublade
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,3 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	68 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen
SWS	Ja

Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	23 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	118 l
Nutzzinhalt Kühlung	88 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	569 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	28
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	370578
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 1/2 +1/2 Kühltabletschubladensatz

GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395036961

Artikel-Nr.: 303014

Schubladensatz 1/3 +2/3 Kühltabletschubladensatz

GN 1/1, Mehrpreis statt Tür

GTIN: 4059395036978

Artikel-Nr.: 303015

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

Auflagenschienenpaar für KTM Serie, Saladetten und KU 355

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

Rost 530x335mm
GTIN: 4059395094053

Artikel-Nr.: 823611

Bodenrost KTM-Serie und Saladetten
Bodenrost für KTM-Serie und Saladetten
GTIN: 4059395093452

Artikel-Nr.: 808941

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung
GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de