


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 4704A Afvalbak met aftapkraan



Kantelbare afvalbak van 2 mm dik staalplaat, bovenrand tweemaal omgezet, stortzijde van dubbele staalplaat, oliedicht gelast. Onderstel van 3 mm dik staalplaat met geïntegreerde insteekkokers. Voetplaat en kantelbeveiliging, duwbeugel. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met kogellager. Seriematig met TOTALSTOP-centraal remsysteem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Verrijdbaar en voor heftruckgebruik. Met aftapkraan met zeef. Manuele kiep voortgang. Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belading raden wij een kiepbak of kantelbak aan.



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	800
Inhoud (liter)	800
Bakmaat (mm)	1321 x 1044 x 735
Stortzijde hoogte met wielen (mm)	843
Totale lengte (mm)	1458
Totale breedte (mm)	1105
Totale hoogte (mm)	1099
Wielen	Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm)	200 x 50
Uitvoering	mit Ablasshahn
Gewicht (kg)	120
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976147048