

**Artikelnummer:** 129548

**Kurzbeschreibung:** Kommissionierwagen mit 3 doppelseitigen Auflageebenen

**Langbeschreibung:** Kommissionierwagen mit 3 doppelseitigen Auflageebenen: Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Etagen in Waagrecht- oder Schrägstellung nutzbar, Bodenebene waagrecht. Seitenbügel aus Rohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Etagenabstand von 350 mm für Eurokästen. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). 2 Lenk-FS-Rollen, 2 Lenkrollen (a'Ëœ 125 mm), TPE-Bereifung, blaugrau, Rollenlager und Kunststofffelge. Lieferung ohne Kästen Ladefläche: 2 x L 610 x B 410 mm Au ssenma ss: L 850 x B 755 mm Anzahl Ladeflächen: 3 Etagen + 1 x Grundoden Gesamthöhe: 1520 mm Ladehöhe: 185/505/855/1205 mm Schiebegriffhöhe: - Tragkraft: 250 kg Rad-ø: 125 mm Eigengewicht: 43 kg



**EAN/GTIN:** 4250448510548