

LG Prof. Display 32SL5B-B



So einfach kann Digital Signage sein - egal ob Café, Modebotique, Kiosk, Autohaus oder Versicherung – mit der SL5B-Serie erhalten Sie garantiert die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden. Das minimalistische Design mit schlanker Bautiefe und schmalen Rahmen wird abgerundet durch funktionelle Aspekte wie dem demontierbaren LG Logo und dem rückseitig eingelassenen Kabelschacht. Auch aus der Ferne haben Sie immer alles im Griff, denn dank SNM-Protokoll ist die Steuerung Ihrer Displays über ein Netzwerk besonders komfortabel. Selbst ohne Serveranbindung spielen Sie Contents kinderleicht über USB zu und erstellen eigene Content-Schleifen. Mit einem optionalen WLAN-Dongle lassen sich die Displays sogar in sekundenschnelle in ein Drahtlosnetzwerk einbinden. Die SL5B Serie ist mit einer staub- und feuchtigkeitsabweisenden Spezialbeschichtung versehen, die das Produkt auch in schwierigen Umgebungen zur richtigen Wahl macht.

Bildschirmdiagonale (Zoll)	32
Bildschirmdiagonale (cm)	81,3
Panel-Technologie	IPS
Display-Typ	LED
Design	Digital signage flat panel
Ausrichtung	Horizontal/Vertical
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	18/7
Entspiegelungsgrad	1% Haze
Helligkeit (cd/m²)	450

Kontrastverhältnis	1300:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	500000:1
Reaktionszeit (ms)	10
Blickwinkel, vertikal (°)	178
Blickwinkel, horizontal (°)	178
HD-Typ	Full HD
Bildschirmauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
DVI Anschluss	Ja
Anzahl DVI-D Anschlüsse	1
Anzahl HDMI Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
USB-Version	2.0
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
RS-232C	Ja
Anzahl von Lautsprecherausgängen	1
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung (W)	20
Soundmodus	Spiel, Musik, Standard, Sport
OPS-Slot	Nein
VESA-Halterung	Ja
VESA Montageadapter (mm)	300 x 300
AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50/60
Stromverbrauch (typisch) (W)	65
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	65
Stromverbrauch (aus) (W)	0,5
Stromverbrauch (Standby) (W)	0,7
Zertifizierung	Energy Star 6.0
Energy Star-zertifiziert	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Bezel Weite (side) (cm)	1,19
Bezel Weite (side) (mm)	11,9
Bezel Weite (top) (cm)	1,19
Bezel Weite (top) (mm)	11,9
Bezel Weite (bottom) (cm)	1,8
Bezel Weite (bottom) (mm)	18
Breite (mm)	740,4
Höhe (mm)	442
Tiefe (mm)	35,6

