

Productinformatie

20 06 160

- Vlakke, korte, brede bekken
- Getande grijpvlakken
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard

Platbuigtang

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



Algemeen	
Artikel-nr.	20 06 160
EAN	4003773033783
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	176 g
Afmetingen	160 x 54 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Beklengte (L3)	30,0 mm
Kopbreedte (W3)	17,0 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

