

Cemo bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre

forme conique, hauteur x longueur x
largeur 599 x 1170 x 690 mm,
capacité 300 l, en gris, fourreaux
pour fourche

Numéro d'article: 100576



Cemo Bac grand volume en plastique renforcé de fibres de verre




Châssis avec fourreaux de fourche

bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre




- forme conique
- hauteur x longueur x largeur 599 x 1170 x 690 mm
- longueur x largeur intérieures de tablette 1010 x 530 mm
- capacité 300 l
- en gris
- parois : surfaces lisses sans soudures pour un nettoyage facile
- fourreaux pour fourche
- Rebord poignée sur tout le pourtour
- empilable pour gain de place
- résistant à la température de -30 °C à +40 °C, ponctuellement jusqu'à +90 °C
- convient pour pour fluides agressifs

type de récipient	bac grand volume	exécution paroi	lisse, sans soudures
norme européenne	non	soubassement	plein
forme	conique	gerbable	non
capacité	300 l	pliable	non
hauteur	599 mm	emboîtable	oui
longueur	1170 mm	possibilité de passage au-dessous	non
longueur intérieure	1100 mm	soubassement	fourreaux pour fourche
largeur	690 mm	largeur de charge	655 mm
largeur intérieure	620 mm	poignée	Rebord poignée sur tout le pourtour
Longueur de tablette	1018 mm	résistance à la température	-30 °C à +40 °C, ponctuellement jusqu'à +90 °C
Longueur intérieure de tablette	1010 mm	convient pour aliments	non
Largeur de tablette	538 mm	considération comme matière dang	fluides agressifs
Largeur intérieure de tablette	530 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
matériau	PFV (plastique renforcé de fibres de verre)	couleur	gris
structure de cloison	plein	Poids	26 kg

Accessoires

100594		plateau roulant, Pour 300 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre, plateau longueur x largeur 1018 x 538 mm, hauteur avec récipient 695 mm, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
100601		soCLE, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, pour récipient grand volume avec capacité 300 l, hauteur 140 mm
704171		couvercle plat, en PFV (plastique renforcé de fibres de verre), pour récipient grand volume avec capacité 300 l, en gris

Cela s'adapte aussi ...

240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium