

## fetra roule-fûts

force 250 kg, capacité 1 fût de 200 litres, plateforme fermé avec bord en acier, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 119178



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Roule-fûts

### Force 250 kg

roule-fûts

- force 250 kg
- capacité 1 fût de 200 litres
- plateforme fermé avec bord en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 80 mm
- avec bandage TPE sur jante polyamide
- moyeu avec palier lisse
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	TPE
type de rouleur	roule-fûts	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
charge	250 kg	matériau de jante	polyamide

norme européenne	non	roulement	palier lisse
capacité	1 fût de 200 litres	Ø de roue	80 mm
plateforme	fermé avec bord	hauteur	0 mm
matériau de plateforme	acier	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
barre directrice	oui	Poids	17 kg
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes		