

breedvakstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1860 x 600 mm, vaklast 500 kg, 3 niveaus met segmentbodembodem, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 149974



Breedvakstelling

Aanbouwveld

breedvakstelling

- aanbouwveld
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1860 x 600 mm
- veldlast 1500 kg
- vaklast 500 kg
- 3 niveaus met segmentbodembodem
- Per 50 mm verstelbaar
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- staander met voetplaat (vast Schroefbaar)
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie



aanbod

- Leveringstoestand gedemonteerd


Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	segmentbodem
stellingtype	breedvakstelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (product/materiaal)	grote goederen	oppervlak traversen	kunststof coating
materiaal	staal	stelling uitrusting	legborden
hoogte	2000 mm	onderbouw	voetplaat (vastschroefbaar)
breedte	1860 mm	kleur traversen	gentiaanblauw // RAL5010
diepte	600 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	500 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe en niveaus zie aanbod
veldlast	1500 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	66,87 kg

Gerelateerde Producten

701719		onderlegplaat, voor breedvakstelling, hoogte 1 mm
701741		ankerbout voor breedvakstelling, diameter 10 mm

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit