

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 120 kg, met TPE-banden, diameter 125 mm, naaf met wiellager, centrale rem, rem met vastzetter handmatig, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm



Artikelnummer: 159287

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 120 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 125 mm
- naaf met wiellager
- centrale rem, rem met vastzetter handmatig
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeed
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- schroefgatafstand 84x64/76x56 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

roltype	transportapparaatwielen	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	rem	centrale rem
bouwmodel	zwenkwiel	teruglooprem	handmatig
draagvermogen	120 kg	draadvangkappen	nee

banden	TPE	totale hoogte	155 mm
wiel-ø	125 mm	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	104 mm
wiellager	wiellager	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	84x64/76x56 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
materiaal behuizing	staal	gewicht	1,05 kg