

## Kappes rayonnage mobile avec bacs à bec - rayonnage départ

RasterMobil

hauteur x largeur x profondeur 890 x 1000 x 500 mm, 88 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair

RasterMobil®



KAPPES



Numéro d'article: 209444



## Kappes Rayonnage mobile RasterMobil

### avec bacs à bec Favorit

rayonnage mobile avec bacs à bec - rayonnage départ

- hauteur x largeur x profondeur 890 x 1000 x 500 mm
- 88 bacs en polyéthylène
- garnissage 64 x H x l x P 75 x 105 x 160 mm, 24 x H x l x P 130 x 140 x 230 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- paroi arrière avec plaque à fentes pour accrocher et décrocher les bacs à l'horizontale
- 2 poignées horizontales sur les côtés
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair

- soubassement avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes à bandage non tachant pour un déplacement sans abîmer le sol.  
roulettes pivotantes avec frein


## Détails techniques



type de meuble	rayonnage	matériau de bac	polyéthylène
type de rayonnage	rayonnage avec bacs à bec	utilisation	bilatéral
champ de rayonnage	rayonnage départ	paroi arrière	fentes
matériau	acier	poignée	2 poignées
hauteur	890 mm	soubassement	2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes
largeur	1000 mm	surface de montant	avec revêtement en plastique
profondeur	500 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
équipement rayonnage	bacs à bec	exécution couleur	gris clair // RAL7035
nombre de bacs	88 pièce	Poids	48,45 kg

## Accessoires

323236		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en bleu
323247		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en bleu
323305		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en jaune
323316		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en jaune
323371		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en vert
323382		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en vert
323429		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en rouge
323451		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en rouge
324578		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en gris
324589		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en gris

## Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
--------	---	--

524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières