

## SCHULTE traversepaar voor bandenstelling

breedte 1500 mm, voor een vaklast  
van 150 kg, van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 210675




traversepaar voor bandenstelling

- breedte 1500 mm
- voor een vaklast van 150 kg
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Technische details

meubeltype	stelling	breedte	1500 mm
stellingtype	accessoires	vakbreedte	1500 mm
stellingveld	onderdeel	vaklast	150 kg
onderdeel	traversepaar	materiaal	staal
stellingaccessoires	legbord	oppervlak legbord	verzinkt
voor stellingtype	bandenstelling	kleur uitvoering	verzinkt
legbord-/niveautype	traversen	gewicht	4,5 kg

Dit past ook bij ...

139145		bandenkar, draagvermogen 200 kg, Voor banden Ø 540 - 820 mm, handmatig, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
139153		bandenwagen, voor 8 banden (breedte 275 mm) banden met een Ø van 540 - 820 mm, draagvermogen 300 kg, 2 etages, bandensteun dankzij schroefverbinding in breedte verstelbaar, hoogte x lengte x breedte 1430 x 780 x 1205 mm, frame met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-banden
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
532403		gereedschapswagen - met uitrusting, hoogte x breedte x diepte 950 x 610 x 450 mm, 6 laden, afsluitbaar met cilinderslot, romp gelakt in RAL3020 verkeersrood, front gelakt in RAL7016 antracietgrijs