

## VARIOfit palletwiel

draagvermogen 1200 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1200 x 800 mm,  
laadhoogte 650 mm, platform open,  
platform met 4 vanghoeken als  
opzethulp en bevestigingsogen,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met  
EasySTOP



**VARIOfit**

**12**  
YEARS  
WARRANTY



**Artikelnummer: 221833**

## VARIOfit Palletonderwagen

### Draagvermogen 1200 kg

palletwiel

- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- laadhoogte 650 mm
- maten afgestemd op europallet
- platform open
- platform met 4 vanghoeken als opzethulp en bevestigingsogen
- staalconstructie, met slag- en krasvaste poedercoating
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 200 mm
- Met elastiek-banden op drukgegoten aluminium-velg
- wielnaaf met precisiegroefkogellager
- 12 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type roller	palletwiel	wiel-ø	200 mm
draagvermogen	1200 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
euronorm	ja	hoogte	650 mm
laadhoogte	650 mm	lengte	1200 mm
lengte laadvlak	1200 mm	breedte	800 mm
breedte laadvlak	800 mm	materiaal	staal
platform	open	oppervlak	m. poedercoating
laadvlak uitrusting	4 vanghoeken als opzethulp en bevestigingsogen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	elastiek	garantie	12 jaar
materiaal velg	drukgegoten aluminium	gewicht	50 kg
wiellager	precisiegroefkogellager		

## Dit past ook bij ...

769235



pallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in zwart