

## Krause

### escabeau grande hauteur à marches roulant

#### STABILO® Professional Vario kompakt

accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,9 m, estrade largeur x profondeur 650 x 600 mm, main courante double face, en aluminium

Numéro d'article: 225341



### Krause Escabeau grande hauteur roulant STABILO® Professional Vario kompakt

#### Travail en hauteur sécurisé

escabeau grande hauteur à marches roulant

- accès à un côté
- 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- hauteur 1,9 m, estrade largeur x profondeur 650 x 600 mm
- profondeur de marche 80 mm
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux
- main courante double face
- 2 roulettes en extrémité de lisse
- pliables pour un gain de place
- en aluminium
- À l'état posé, hauteur x largeur x profondeur 2950 x 1440 x 1610 mm
- poids 70,5 kg
- selon EN 131-7
- assurance qualité certification TÜV

## Détails techniques

technique de montée	escabeau grande hauteur	profondeur	1610 mm
type d'échelle	escabeau grande hauteur à marches roulant	rabattable	oui
matériau	aluminium	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
utilisation	à un côté	roulant	oui
hauteur d'estrade	1,9 m	main courante	double face
hauteur	1,9 m	connexion d'échelons/de longeron	serti
largeur d'estrade	650 mm	équipement de sécurité échelle	rambarde d'estrade sur 3 côtés avec protège-genoux
profondeur d'estrade	600 mm	protection contre l'écartement	oui
hauteur de travail	3,9 m	soubassement	2 roulettes
nombre de marches	8	norme	EN 131-7
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	certification	certification TÜV
profondeur des marches	80 mm	livraison	prémonté
hauteur	2950 mm	Poids	70,5 kg
largeur	1440 mm		