

## hofs

### Kanban-stelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1360 x 1675 mm, vaklast 100 kg, gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 228390



### hofs Kanban-plank

#### Basisveld

Kanban-stelling - grondveld



- ideaal voor magazijnen met grote verzamelvolumes. volgens het FiFo-principe worden de eerst opgeslagen goederen ook als eerste weer uitgenomen en worden de bewegingen van de orderpicker beperkt. geschikt voor alle baktypes en dozen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1360 x 1675 mm
- vaklast 100 kg


- vak breedte x diepte 1300 x 800 mm
- 4 niveau(s) met combilegbord (achter recht, voor schuin), zonder afdeklegbord
- de opgeslagen goederen glijden door de helling van het legbord van 17 ° zelf door hun eigen zwaartekracht naar de uitneemzijde
- niveaus met robuuste afdekstrip voor een gladde overgang van rechte naar schuine legborden en een aanslagrand aan de voorzijde voorkomt dat goederen eruit vallen
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

## Technische details





meubeltype	stelling	kanteling	17 °
stellingtype	Kanban-stelling	dekvloer	nee
geschikt voor (product/materiaal)	bak, doos	legborden totaal aantal	8 stuks
geschikt voor (gebruik)	FiFo-principe	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakbreedte	1300 mm
stellingveld	grondveld	vakdiepte	800 mm
materiaal	staal	gebruik	tweezijdig
hoogte	2000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1360 mm	oppervlak standaard	verzinkt
diepte	1675 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	100 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	combilegbord (recht/schuin)	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / schappen aantal	4 stuks	garantie	5 jaar
legborden / niveaus uitrusting	voorzijde met aanslagrand	gewicht	140,07 kg

## Gerelateerde Producten

228386		Kanban-stelling - aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 1675 mm, vaklast 100 kg, gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
228395		combilegbord (achter recht, voor schuin) voor Kanban-stelling, breedte x diepte 1300 x 1600 mm, uitgerust met robuuste afdekstrip voor een gladde overgang van rechte naar schuine legborden en een aanslagrand aan de voorzijde voorkomt dat goederen eruit vallen, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

### Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit