

## Cascoo Roue encastrable

force 200 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre 125 mm, jante en polyamide

Numéro d'article: 243403



### Roue encastrable

- force 200 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à rouleaux
- diamètre 125 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à rouleaux
modèle	Roue	frein	sans
charge	200 kg	pare-fils	non
pneumatique	élastique	Poids	0,5 kg
Diamètre de roue	125 mm		

