

## Hailo double escabeau télescopique TopLine D100

accès double face, 2 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6 échelons et marches profilés antidérapants (estrade incl.), Hauteur 0,44 - 0,87 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 274158



double escabeau télescopique






- accès double face
- 2 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6 échelons et marches profilés antidérapants (estrade incl.)
- Hauteur 0,44 - 0,87 m
- renforts angulaires sur la marche la plus haute et la plus basse
- Rabattu hauteur x profondeur 980 - 1430 x 250 mm
- application sûre grâce à protection contre l'écartement, système de verrouillage de sécurité
- pieds plastiques antidérapants en extrémité de lisse
- pliable et rétractable pour gain de place
- En aluminium, lisses anodisé

- Charge max. 150 kg
- Posé hauteur x largeur x profondeur 870 - 1310 x 520 x 900 - 1240 mm
- poids 8,9 kg
- selon DIN EN 131
- 3 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	double escabeau télescopique	main courante	non
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement, système de verrouillage de sécurité
utilisation	double face	étrier de sécurité	non
hauteur d'estrade	0,87-1,31 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur	0,44-0,87 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur de travail	2,87 m	bac	non
nombre de marches	2 x 4 / 2 x 5 / 2 x 6	stabilité / raidissement / renfo	renforts angulaires sur la marche la plus haute et la plus basse
type de marche/d'échelon	échelons et marches profilés antidérapants	surface de longerons	anodisé
hauteur	870-1310 mm	Pour escalier	oui
largeur	520 mm	force	150 kg
profondeur	900-1240 mm	soubassement	pieds plastiques antidérapants
rabattable	oui	norme	DIN EN 131
fonction rabattable	pliable et rétractable pour gain de place	garantie	3 années
hauteur de rabattage	980-1430 mm	Poids	8,9 kg
profondeur de rabattage	250 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
227879		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 40, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune

885688



cône de balisage, hauteur 500 mm