

## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 880 x 1700 x 1430 mm, inhoud 1 m<sup>3</sup>, draagvermogen 1500 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 345024

## Bauer lage kiepcontainer

**gemakkelijk te manoeuvreren in beperkte ruimte door de lage constructie**



kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 880 x 1700 x 1430 mm
- inhoud 1 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 1500 kg
- gewicht 218 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 600 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- automatisch terugzwenkmechanisme na leging met vergrendeling in de uitgangspositie en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw vorkslaffen





## Technische details

baktype	kiepbak	hoogte vorksloten	60 mm
inhoud	1 m <sup>3</sup>	breedte vorksloten	200 mm
hoogte	880 mm	afstand vorkkokers	600 mm
lengte	1700 mm	inrijdbreedte	600 mm
breedte	1430 mm	kraan	nee
draagvermogen	1500 kg	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
bouwwijze	lage bouwvorm	stapelbaar	nee
materiaal	staal	nestbaar	nee
materiaaldikte opvangbak	3 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
wand uitvoering	massief plaatstaal	oppervlak	gelakt
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	kleur	blauw // RAL 5012
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
terugzwenkfunctie	automatisch terugzwenkmechanisme na leging met vergrendeling in de uitgangspositie	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	type deksel	klapdeksel
onderrijdbaar	ja	gewicht	218 kg
onderbouw	vorksloten		

## Gerelateerde Producten

210330		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepbak 1 m <sup>3</sup> , met corrosiebeschermende zinklaag
518144		wielenet, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs