


PAVOY ladekast Basis

hoogte x breedte x diepte 900 x 1000 x 500 mm, 12 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 401403



PAVOY Ladekast Basis met enkelvoudig uitrekelement

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 1000 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- 12 lade(n)
- draagvermogen per lade 15 kg
- laden op glijlagers, uittrekbaar legbord 80 %
- met uittrekstop
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest

- 10 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
type kast	ladekast	oppervlak romp	m. poedercoating
materiaal	plaatstaal	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	900 mm	uittrekblokkering	ja
breedte	1000 mm	afsluitbaar	ja
diepte	500 mm	sluitsysteem	cilinderslot
kast uitrusting	lades	scheidingswand	nee
laden aantal	12 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 100 mm	8 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 200 mm	4 stuks	uitrusting gedetailleerd	8x100, 4x200
draagvermogen lade	15 kg	certificering	GS // TÜV
uittrekrail lade	op glijlagers	garantie	10 jaar
uittrekbare lade	80 %	gewicht	85 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		

Gerelateerde Producten

100226		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100227		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100228		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100229		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100230		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100232		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
527857		etiketlijst voor ladekast, Voor opsteken

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw