

Bauer benne roulante imperméable

hauteur x longueur x largeur 1090 x 1320 x 900 mm, capacité 0,4 m³, force 300 kg, Structure robuste en tôle avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement roulettes et fourreaux de fourche



Numéro d'article: 518246

Bauer Benne roulante Benne roulante imperméable avec fourreaux de fourche

benne roulante imperméable


- pour tous types de produits en vrac et liquides
- Pour vidage au niveau du sol et par chariot élévateur
- hauteur x longueur x largeur 1090 x 1320 x 900 mm
- hauteur d'arête de renversement 740 mm
- capacité 0,4 m³
- force 300 kg
- poids 98 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 55 x 170 mm
- écartement fourreaux de fourche 465 mm
- Ø de roue 250 mm
- Fonction de basculement manuellement par la poignée au dos
- encliquetage automatique de la sécurité de basculement à ressort
- étanche à l'huile et à l'eau
- Stabilité élevée grâce au renfort en fer plat
- Structure robuste en tôle avec revêtement en zinc anti-corrosion
- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 1 roulette pivotante et 2 fixes + poignée
- avec bandage caoutchouc plein

- 1 roulette pivotante à frein





Détails techniques

type de récipient	bennes basculantes	hauteur des fourreaux de fourche	55 mm
convient pour (produit/matériau)	tous types de produits en vrac, liquides	largeur des fourreaux de fourche	170 mm
capacité	0,4 m ³	écartement fourreaux de fourche	465 mm
hauteur	1090 mm	robinet de vidange	non
longueur	1320 mm	gerbable	non
largeur	900 mm	emboîtable	non
charge	300 kg	poignée	poignée
hauteur d'arête de renversement	740 mm	considération comme matière dang	non
matériau	tôle	surface	galvanisé
matériau de finition	soudé	exécution couleur	galvanisé
propriété matériau	étanche à l'huile et à l'eau	couvercle	en accessoires (non compris)
stabilité / renfort / entretoise	fer plat	type de couvercle	couvercle rabattable
fonction de basculement	manuellement	nombre/type de roulettes	1 roulette pivotante et 2 fixes
sécurité antibasculement	sécurité basculement à ressort	pneumatique	caoutchouc plein
vidage au niveau du sol	oui	Ø de roue	250 mm
possibilité de passage au-dessous	non	équipement roue	1 roulette pivotante à frein
soubassement	roulettes et fourreaux de fourche	Poids	98 kg

Accessoires

500413		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour bennes roulantes 0,4 m ³ , avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir